

Аксессуары для серий MF-D / MF-UD

Система управления фокусом FP-05 /FP-05U

При установке этой системы на крепление камеры измерительного микроскопа серии MF и проецировании фокусирующего шаблона на поверхность детали, точка фокуса может быть определена с большой точностью и высокой повторяемостью.

Система управления фокусом FP-05 / FP-05U дает следующие преимущества:

- Яркость изображения можно регулировать.
- Широкий обзор на экране монитора становится возможным с помощью CCD-камеры (адаптер крепления C-mount прилагается).
- Доступны четыре шаблона. Шаблон выбирается в соответствии с типом текстуры поверхности детали.



Концентрическая окружность



Шлиц

Блок управления фокусом

Увеличение: 0,5X, погрешность: 0,1% (в пределах 2/3 площади от центра поля обзора)

Адаптер камеры : C-mount (прилагается)

Применимая камера CCD : до 2/3" / 16,9 мм

Масса : 1,8 кг

№	Модель	Источник света
375-057D	MF-D	Зеленый светодиод
375-058D	MF-D	Красный светодиод
375-067D	MF-UD	Зеленый светодиод
375-068D	MF-UD	Красный светодиод

Ручная револьверная головка MF-UD

№	Объектив	Примечания
176-211	Светлое поле / темное поле	4 крепления
378-018	Светлое поле	4 крепления

Моторизованная револьверная головка для MF-UD

Источник питания : 240В AC, 50/60 Гц


Размеры : Револьверная головка : 164 x 65 x 137 мм

Блок управления : 108 x 72 x 193 мм

№	Объектив	Примечания
176-212D	Светлое поле / темное поле	4 крепления
378-016D	Светлое поле	4 крепления
378-216D	Светлое поле	5 креплений

Объект микрометр

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность	Масса [г]
375-056	1	(1+L) мкм L : измеряемая длина (мм)	16



Управление фокусом опционально устанавливается на заводе



Ручная и моторизованная револьверные головки



Объект микрометр