

Твердомеры по Микро-Виккерсу HM-210/220

Конфигурация



Наблюдаемое изображение отпечатка (50X)
Снижение рассеянного света вокруг отпечатка



Широкий ассортимент объективов, доступных для различных увеличений

Объектив	Vickers-Skala		
	HV 0,00005 - 0,02	HV 0,2 - 1	HV 1-2
2x	Use this objectives only for probe overview		
5x	Use this objectives only for probe overview		
10x			
20x			
50x			
100x			
10x objective for easy focus			
Use this table or first orientation			

		Стандартная конфигурация системы		Дополнительные ЗАВОДСКИЕ ОПЦИИ		Комментарий			
МОДЕЛИ С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ	Система А	HM-210 Система А	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-400D	Видеокамера	810-354D			
			Ручной столик XY 25 x 25 мм	810-420		Объектив 2X		11AAC104	
		HM-210 Система А	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-400D	Объектив 5X	11AAC105			
			Ручной столик XY 50 x 50 мм	810-423	Объектив 10X	11AAC106			
					Объектив 20X	11AAC107			
					Объектив 100X	11AAC108			
				Инденторный блок	11AAC109	с индентором Кнупа 19BAA061			
		HM-220 Система А	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-405D	Видеокамера	810-354D			
			Ручной столик XY 25 x 25 мм	810-420		Объектив 2X			11AAC104
					Объектив 5X	11AAC105			
	HM-220 Система А		Основной блок с малой нагрузкой	810-405D	Объектив 10X	11AAC106			
			Ручной столик XY 50 x 50 мм	810-423	Объектив 20X	11AAC107			
				Объектив 100X	11AAC108				
			Инденторный блок	11AAC110	с индентором Кнупа 19BAA062				
МОДЕЛИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	Система В	HM-210 Система В	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-403D	Объектив 2X	11AAC104			
			Ручной столик XY 25 x 25 мм	810-420		Объектив 5X		11AAC105	
			АВРАК-20°	11AAC316		Объектив 10X		11AAC106	
						Объектив 20X		11AAC107	
		HM-210 Система В	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-403D	Объектив 100X	11AAC108	с индентором Кнупа 19BAA061		
			Ручной столик XY 50 x 50 мм	810-423		Инденторный блок		11AAC109	
			АВРАК-20°	11AAC316		Измерительный микроскоп		11AAC129	Совместное использование с видеоблоком невозможно.
		HM-220 Система В	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-408D	Объектив 2X	11AAC104			
			Ручной столик XY 25 x 25 мм	810-420		Объектив 5X		11AAC105	
			АВРАК-20°	11AAC316		Объектив 10X		11AAC106	
						Объектив 20X		11AAC107	
		HM-220 Система В	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-408D	Объектив 100X	11AAC108	с индентором Кнупа 19BAA062		
			Ручной столик XY 50 x 50 мм	810-423		Инденторный блок		11AAC110	
АВРАК-20°	11AAC316		Измерительный микроскоп	11AAC129		Совместное использование с видеоблоком невозможно.			
МОДЕЛИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	Система С	HM-210 Система С	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-403D	Объектив 2X	11AAC104			
			Приводной столик XY 50 x 50 мм	810-421D		Объектив 5X		11AAC105	
			АВРАК-20°	11AAC316		Объектив 10X		11AAC106	
						Объектив 20X		11AAC107	
		HM-210 Система С	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-403D	Объектив 100X	11AAC108	с индентором Кнупа 19BAA061		
			Приводной столик XY 100 x 100 мм	810-422D		Инденторный блок		11AAC109	
			АВРАК-20°	11AAC316		Измерительный микроскоп		11AAC129	Совместное использование с видеоблоком невозможно.
		HM-220 Система С	Основной блок с малой нагрузкой	810-408D	Объектив 2X	11AAC104			
			Приводной столик XY 50 x 50 мм	810-421D		Объектив 5X		11AAC105	
			АВРАК-20°	11AAC316		Объектив 10X		11AAC106	
						Объектив 20X		11AAC107	
		HM-220 Система С	Основной блок с малой нагрузкой	810-408D	Объектив 100X	11AAC108	с индентором Кнупа 19BAA062		
			Приводной столик XY 100 x 100 мм	810-422D		Инденторный блок		11AAC110	
АВРАК-20°	11AAC316		Измерительный микроскоп	11AAC129		Совместное использование с видеоблоком невозможно.			
МОДЕЛИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	Система D	HM-210 Система D	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-403D	Объектив 2X	11AAC104			
			Приводной столик XY 50 x 50 мм	810-421D		Объектив 5X		11AAC105	
			Блок автофокуса	810-425		Объектив 10X		11AAC106	
			АВРАК-20°	11AAC316		Объектив 20X		11AAC107	
		HM-210 Система D	Основной блок со стандартной нагрузкой	810-403D	Инденторный блок	11AAC109	с индентором Кнупа 19BAA061		
			Приводной столик XY 100 x 100 мм	810-422D		Измерительный микроскоп		11AAC129	Совместное использование с видеоблоком невозможно.
			Блок автофокуса	810-425					
			АВРАК-20°	11AAC316					
		HM-220 Система D	Основной блок с малой нагрузкой	810-408D	Объектив 2X	11AAC104			
			Приводной столик XY 50 x 50 мм	810-421D		Объектив 5X		11AAC105	
			Блок автофокуса	810-425		Объектив 10X		11AAC106	
			АВРАК-20°	11AAC316		Объектив 20X		11AAC107	
		HM-220 Система D	Основной блок с малой нагрузкой	810-408D	Инденторный блок	11AAC110	с индентором Кнупа 19BAA062		
			Приводной столик XY 100 x 100 мм	810-422D		Измерительный микроскоп		11AAC129	Совместное использование с видеоблоком невозможно.
Блок автофокуса	810-425								
АВРАК-20°	11AAC316								
* Компьютер не входит в комплект поставки				Для всех систем: Объектив 50 x - стандартная принадлежность.					

* Компьютер не входит в комплект поставки

Для всех систем: Объектив 50 x - стандартная принадлежность.